

スズキセニアカー



 **SUZUKI**





セニアカーって こんな乗り物です

WEBサイトは
こちら▼



セニアカーは、買い物や散歩など日常の移動手段としてご利用いただける「ハンドル形電動車いす」です。
動くスピードは、最高で**時速6km**と**早足の速さ**とほぼ同じ。
充電した電気を使い、モーターで動くため、音も静かで、まるで歩くように**外出を楽しむ**ことができます。
セニアカーは、道路交通法では**歩行者として扱われます**。
歩道を通り、歩道のない道路では右側を通行、道路の横断は横断歩道を利用するなど歩行者の交通ルールを守ってお使いください。

免許は
必要ありません。

セニアカーは
歩行者として
扱われます。

セニアカーは
非課税で消費税は
かかりません。

電気で動きます

セニアカーは電気で動きます。走行音は静かで排気ガスを出すこともありません。
バッテリーへの充電方法は、格納されている充電コードを、ご家庭の100Vコンセントに差し込みます。充電を開始すると音声で案内。充電中、充電完了の状態は操作パネルのランプで確認できます。



植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、充電により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは購入店またはスズキ代理店にお問い合わせください。

手軽に操作できます・使い方

電源を入れます

鍵を差しこんで右にひねり、「入」または「 (点灯)」にすると、電源スイッチが入った状態になります。



発進と停止の操作について

ハンドル内側のアクセルレバーを押し下げればモーターが作動して動き出します。そして手を放せば、アクセルレバーが元の位置に戻り、自動でブレーキがかかり止まります。セニアカーはアクセルレバー一本で、アクセルとブレーキの操作ができます。



(押し下げると動き出す)



(放すとブレーキがかかる)

最高速度の設定について

セニアカーのスピードは、アクセルレバーを下に押し下げる角度で調整します。一番下まで押し下げると設定ダイヤルの最高速度になります。最高速度はハンドルの中央部にあるダイヤルで調整します。時速1km～6kmの間で調整できます。



前進・後進の切り替え方について

進行方向の切り替えレバーを使ってバックする事もできます。前に進む場合は切り替えレバーを前に、後ろに進む場合は後ろに切り替えレバーを切り替えます。

*後進時の最高速度は時速2kmです。



ET4D

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能を採用。
31km※1の連続走行距離と大型バスケットで使いやすさが充実しています。

WEBサイトはこちら▼



Photo:ET4D ボディーカラーはブリリアントホワイトパール(YUH)

メーカー希望小売価格 ※2
395,000円
(セニアカーには、消費税がかかります。)



NEW ブリリアントホワイトパール (YUH)
※ブリリアントホワイトパール塗装車は他のボディカラーと価格が異なります。

メーカー希望小売価格 ※2
380,000円
(セニアカーには、消費税がかかります。)



パールイエロー (ZUY)



パールブルー (ZUV)



メタリックレッド (ZBZ)

使用者最大体重 (積載物含む) **100kg**
使用者最大体重 (積載物含む) を超えて使用しないでください。故障や破損の原因となります。

連続走行距離 **31km** ※1

JIS T 9208:2016による星数の表示※3
旋回安定性 ★★ ★
段差乗越性 ★★ ★
回転性能 ★



最小回転半径 **1.45m**

※1 連続走行距離は、JIS T 9208:2016で定められた条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、路面状況等) や運転方法 (急発進、ランプ使用等) に応じて連続走行距離は異なります。

※2 メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

※3 セニアカーはハンドル形電動車いすの規格 (JIS T 9208:2016) に適合しています。3つの性能を星★の数 (3段階) で表示しています。

見やすく操作しやすいハンドルまわり



充実の快適装備



●**大型バスケット**
買い物に便利な25Lサイズの大型バスケットです。
*最大積載量5kgの範囲内でご使用ください。



●**レッグシールド**
風の日に効果を発揮します。

●**買い物フック**
*重量1.5kgの範囲内でご使用ください。




●**各種表示灯**
走行距離、定期点検、傾斜注意、充電案内、バッテリー残量を表示します。




●**点滅ランプ**
被視認性を高めるため、前後にLED点滅ランプを装備しました。

音声案内



●**傾斜お知らせ機能**
センサーが登り坂や下り坂だけでなく、左右の傾きも感知。表示灯や音声・ブザーでお知らせします。



●**各種お知らせ機能**
後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する機能です。



*本ページ中の各種表示灯の写真は機能説明のため点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

ET4E

メーカー希望
小売価格 ※1 **320,000円**
(セニアカーには、消費税がかかりません。)



ミストブルー (YHZ)

WEBサイトは
こちら▼



Photo:ET4E ボディーカラーは
ミストブルー (YHZ)

基本性能を大切にしながら安心の機能にも
こだわった、お求めやすい標準モデルです。

見やすく操作しやすいハンドルまわり




音声案内



●傾斜お知らせ機能

センサーが登り坂や下り坂だけでなく、左右の傾きも感知。表示灯や音声・ブザーでお知らせします。



●各種お知らせ機能

後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する機能です。



バッテリーが
少なくなりました。
充電してください。



●各種表示灯

定期点検、傾斜注意、充電案内、バッテリー残量を表示します。




●バスケット・買い物フック

お出かけに便利です。
*バスケットは重量3kg、
買い物フックは重量1.5kgの
範囲内でご使用ください。


充実の快適装備

安心・快適な機能を標準装備 (ET4D、ET4E共通)



歩くようなスピード

前進時の最高速度は時速1km~6km
の範囲で、設定可能です。



曲がる時は自動で減速

時速4.5kmを超える速度で走行する
場合、ハンドルを切った角度に応じて
自動的に時速4.5kmまで減速します。



握り込み緊急停止機能

危険を感じて、アクセルレバーを強く
握りしめてしまった場合、安全のため
急停止します。

*通常時のブレーキとして使用しないでください。



持ち上げハンドル

本体の運搬などに便利な持ち上げ
ハンドルを前後に装備しました。

*転倒のおそれがあるため、乗車した状態で
持ち上げないでください。



手押し切り替え (クラッチハンドル)

シート背面のクラッチハンドルで、
手押しと電動走行の切り替えが
カンタンにできます。



サスペンション

前後輪両方にサスペンションを装備し
ソフトな乗り心地です。



サブヒールプレート

踏切のレールなど、幅80mm以下の
溝に後輪が深くはまり込むことを
抑制します。



ブレーキレバー

手押し時にはブレーキとして、駐車時
にはパーキングブレーキとして機能
します。



パンクレスタイヤ


タイヤは空気が入っていないパンク
レスタイプです。

その他の音声案内例 (ET4D、ET4E共通)

他にも様々な音声案内があなたの運転を
サポートします。

<誤操作や故障・異常などを警告>

*音声案内は、OFFにすることができます。(一部音声を除く)



<本体の状態をお知らせ>



<周囲にもお知らせ>



※1 メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

※2 連続走行距離は、JIS T 9208:2016で定められた条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、路面状況等) や運転方法 (急発進、ランプ使用等) に応じて
連続走行距離は異なります。

※3 セニアカーはハンドル形電動車いすの規格 (JIS T 9208:2016) に適合しています。3つの性能を星★の数 (3段階) で表示しています。

* 本ページ中の各種表示灯の写真是機能説明のため点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

■主要諸元表

諸元	機 種 名		ET4D	ET4E
	型式		ET4DA	ET4EA
	寸法 (全長×全幅×全高)	最大寸法	1,195×650×1,145mm	
		JIS試験方法	1,195×650×1,110mm	
	本体重量		68kg	67kg
	総重量(バッテリーを含む)		100kg	85kg
	モーター(30分定格出力)		DC24V360W×1個	
	バッテリー(5時間率)		シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個	シールドタイプ SC24-12(12V・22Ah)×2個
	タイヤ(前・後輪)		3.00-4-4PR パンクレストイヤ	
	駆動方式		後2輪直接駆動方式(デフ付き)	
性能	シート寸法(幅×奥行×バックサポート高)		420×400×450mm	
	最高速度	前 進	1～6km/h	
		後 進	1～2km/h	
	実用登降坂角度		10°	
	連続走行距離※1		31km	19km
	最小回転半径(最外側)		1,450mm	
	段差乗越高さ		75mm	
	溝乗越幅		100mm	
	使用者最大体重(積載物含む)		100kg	

- ※1 連続走行距離は、JIS T 9208:2016で定められた条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて連続走行距離は異なります。
- ※2 購入日または前回定期点検を受けたときから、走行時間の累計が約330時間に達するとアラームが作動し、定期点検の時期であることをお知らせします。販売会社で定期点検を受けてください。
- ※3 充電中／充電完了の表示灯がそれぞれ装備されています。
- ※4 定期点検表示灯が装備されています。
- * 掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- * 諸元及び装備は改良のため予告なく変更することがあります。
- * シート寸法の幅はアームサポート内側寸法を示します。
- * スズキセニアカーはTSマーク(型式認定)を取得しています。

■主要装備表

○標準装備

外観	機 種 名		ET4D	ET4E
	バックミラー	右	○	
		左	○	○
	ヘッドライト	バルブ式	○	○
		LED点滅機能付	○	
	フロントバスケット		○	○
	フロントレッグシールド		○	
	買い物フック		○	○
	ウインカー(2灯式)		○	○
	持ち上げハンドル		○	○
ハンドルまわり	シート前後調整	30mm	○	○
			○	○
	後方LED点滅ランプ		○	
	ポジションランプ		○	○
	反射板		○	○
	手動ブレーキ(駐車ブレーキ兼用)		○	○
	多段階バッテリー残量表示		○	○
	無段階最高速度設定ノブ		○	○
	ウインカー表示灯		○	○
	警報音スイッチ		○	○
安心快適機能	充電中表示灯		○※3	○※3
	走行距離計		○	
	充電案内表示灯		○	○
	音声案内機能		○	○
	ウインカーキャンセル機能		○	○
	握り込み緊急停止機能		○	○
	コーナリング自動減速機能		○	○
	メインスイッチ切り忘れ警報ブザー		○	○
	定期点検お知らせアラーム ※2		○※4	○※4
	傾斜表示機能		○	○

安全で快適に、正しい運転を心がけましょう。

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
- セニアカーは道路交通法上、歩行者として扱われます。歩行者としての交通ルールやマナーを守って安全運転を心がけてください。
- 取扱上の重要な事項を記載したラベルがセニアカーに貼ってあります。ご使用の前に、必ずお読みください。
- 運転に慣れるまで広い場所で十分練習してください。
- 次のような場所や状況での走行は避けてください。転倒や故障の原因となります。
 - ・急な坂道・急な傾斜面の横断・下り坂での後進や中高速走行・過積載(乗員含む) 走行・大きな溝や段差・降雨や濃霧・強風等の悪天候時・水たまりや冠水路・雪道や凍結路・ぬかるみや深い砂利道などの悪路・夜間走行・炎天下・エスカレーターなど。
- 次のような場所や状況では、接触や衝突、転倒のおそれがあります。運転を避けるか、介助者に同行してもらい、安全確認や脱輪予防をしてください。
 - ・混雑している場所・交通量の多い道路・幅の広い道路の横断歩道・踏切・電車などの乗り物に乗るときなど・狭い道・防護柵のない側溝や路肩付近。
- 急な坂道の走行は避けてください。転倒などの事故の原因となります。走行できる角度は登坂、降坂ともに10°が目安です。
- 蛇行運転、急ハンドル、急発進、急制動は避けてください。
- セニアカーは1人乗りです。2人乗り(子供、ペット類も含む)はしないでください。また荷物のけん引には使用しないでください。
- クラッチハンドルを「手押し」位置にして乗車走行しないでください。
- 坂道では、クラッチを「手押し」位置にしないでください。
- 走行中は、携帯電話やヘッドホンステレオなどを使用しないでください。使用するときは安全な場所に停止し、セニアカーの電源スイッチを「切」にしてください。
- コンセントの抜き差しは必ず乾いた手でプラグを持って実施してください。
- 使用者最大体重(積載物含む)は100kgです。使用者最大体重(積載物含む)を超えて使用しないでください。故障や破損の原因となります。
- 装備品の装着などにより、法令で定める電動車いすの最大寸法を超えた状態で走行する場合は、所轄の警察署へ届け出(署長の確認)が必要です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、充電により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは購入店またはスズキ代理店にお問い合わせください。

点検は、お買い求めいただいたお店にお問い合わせください。

スズキ電動車いす専用の保険にご加入できます

●電動車いす本体の補償

日本国内で生じた火災、落雷、爆発、盗難、給排水管の事故による水濡れ、破損等の不測かつ突発的な事故により、保険にご加入いただいた電動車いすに損害が生じた場合、保険金をお支払いします。

●電動車いす乗車中のおケガの補償

日本国内において、保険にご加入頂いた電動車いすに乗車中の事故により、死亡・後遺障害となった場合、またはケガで入院、手術、通院をした場合に保険金をお支払いします。

●賠償責任の補償

保険にご加入頂いた電動車いすの所有・使用・管理をはじめとした日常生活の中で偶発的な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

※被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、その財物の正当な権利者に対して負担する損害賠償責任は保険のお支払いの対象外となります。
保険金お支払対象外例：電動車いすを自分が借りている家に衝突させて、家の持ち主へ損害賠償責任を負った。

保険内容の詳細につきましては、下記にお問い合わせください。(購入店での取り扱いはありません)

このご案内は、スズキ電動車いす保険(動産総合保険・交通乗用具搭乗中の傷害危険担保特約傷害保険・総合生活保険)の概要についてご紹介したものです。保険の内容はスズキ電動車いす保険パンフレットをご覧ください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細はご契約者である団体の代表にお渡ししてあります保険約款によりますがご不明な点がありましたら代理店におたずねください。

電動車いす保険について下記からもご覧いただけます。



取扱代理店: **スズキビジネス** 保険事業部 営業第一課
〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町21339
TEL.053-447-1718 FAX.053-448-5417
URL <http://www.suzuki-business.co.jp>
引受保険会社: 東京海上日動火災保険株式会社 2022年5月作成 22-TC00940

スズキの安心サービス・メンテナンス



●ご購入前の無料出張試乗

スタッフがご自宅までうかがい、無料で試乗サービスを行ないます。*5

●安心の納品説明

ご自宅周辺の道路で、操作方法と交通ルールの説明を実施します。

●ご購入後の定期点検

初回無料点検(納品日から3ヶ月以内)を実施しています。その後は、定期点検(有料)を受けてください。

※5 試乗車のない店舗もございますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
* 上記サービス・メンテナンスについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

楽しい毎日をサポートする便利なアクセサリー（別売）

アクセサリーはセニアカー本体と同時購入の場合に限り、消費税がかかりません。

盗難抑止にも
役立ちます。



**1 フロント
バスケットカバー**
ET4D
99000-990ZZ-030
5,720円【消費税抜き5,200円
(本体価格2,800円+参考取付費2,400円)】



4 フロアマット **8 ステッキホルダー** **12 スペーサーセット(標準)**

Photo:ET4D アクセサリー装着例 ボディーカラーはペールイエロー(ZUY) *写真のステッキ(杖)は撮影のための小道具です。



2 右バックミラー
ET4E
56500-93G30
2,310円【消費税抜き2,100円
(本体価格1,300円+参考取付費800円)】



3 大型フロントバスケット
ET4E
99000-990ZZ-040
開口部:幅390mm×奥行265mm
底部:幅390mm×奥行135mm
深さ:270mm
11,880円【消費税抜き10,800円
(本体価格9,200円+参考取付費1,600円)】
*標準装備品を取り外して装着します。



4 フロアマット
ET4D ET4E
99000-990ZZ-2A0
カラー:ダークグレー
6,710円【消費税抜き6,100円
(本体価格5,300円+参考取付費800円)】



5 ボディカバー(防水タイプ)
ET4D ET4E
99000-990ZZ-720
カラー:シルバー
材質:ポリエステルターポリン
13,200円(消費税抜き12,000円)
*本製品は、ウェルダー加工(電気溶着)を施した防水タイプの商品で縫い目はありませんが、完全防水ではありません。



6 ボディカバー
ET4D ET4E
99000-990ZZ-710
カラー:シルバー
材質:ポリエステル
4,950円(消費税抜き4,500円)



7 シートカバー
ET4D ET4E
99000-990ZZ-750
座席用簡易防水カバー
カラー:シルバー 素材:ポリエステルタフタ
1,650円(消費税抜き1,500円)
***8** ステッキホルダー、**9** 松葉杖ホルダー、**11** 酸素ボンベ
キャリアホルダーと同時装着はできません。

6 ボディカバー、**7** シートカバーは縫製品のため、破れたり、縫い目が解けてしまう場合があります。使用する際は引っ張ったり、伸ばしたりして無理な力を加えないよう取り扱いには十分ご注意ください。また、本製品は簡易防水のため、雨水が上部に溜まった場合、カバー内部にしみ込む場合があります。(完全防水ではありません。)

*記載の価格はメーカー希望小売価格であり、消費税込みの金額は、消費税率が10%である場合の価格となります。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。*アクセサリーの仕様およびメーカー希望小売価格は予告なく変更することがあります。*安心してご使用いただくために、商品付属の取扱説明書をよくお読みください。*商品の色調は印刷のため若干異なる場合もあります。また、撮影の都合で一部現行仕様と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

確認
申請

9 松葉杖ホルダー、**11** 酸素ボンベキャリアホルダーを取り付ける場合は、全長が法令の規制値を超えるため最寄の警察署に確認申請が必要です。詳しくは、スズキ(株) 電動車いすHPの『オプションパーツ取り付け時の注意事項について』(https://www.suzuki.co.jp/welfare/information/option/) をご参照ください。



8 ステッキホルダー **ET4D ET4E**
99000-990ZZ-260
筒のサイズ
開口部:内径63mm 外径72mm
底面:内径54mm 外径65mm
長さ:360mm
3,960円【消費税抜き3,600円
(本体価格2,000円+参考取付費1,600円)】
***7** シートカバー、**11** 酸素ボンベキャリアホルダーと同時
装着はできません。
*写真のステッキ(杖)は撮影のための小道具です。ステッキ
(杖)の形状によっては取り付けができない場合がございます。



9 松葉杖ホルダー **ET4D ET4E**
99000-990ZZ-271
松葉杖2本用
開口部
上部内寸:横85mm×奥行100mm
下部内径:各60mm
13,860円【消費税抜き12,600円
(本体価格11,000円+参考取付費1,600円)】
***7** シートカバー、**11** 酸素ボンベキャリアホルダーと同時
装着はできません。
*写真の松葉杖は撮影のための小道具です。松葉杖の形
状によっては取り付けができない場合がございます。



10 多脚杖ホルダー **ET4D ET4E**
99102-93G00
16,060円【消費税抜き14,600円
(本体価格13,000円+参考取付費1,600円)】
***11** 酸素ボンベキャリアホルダーと同時装着はできません。
*写真のステッキ(杖)は撮影のための小道具です。ステッキ
(杖)の形状によっては取り付けができない場合がございます。

お使いの杖に合わせて幅と角度が調整可能なスライド式サイドブラケット。
台座部分拡大
最小幅:23mm ⇒ 最大幅:124mm 奥行:58mm
使用できる杖の太さ:Φ13mm~32mm




**11 酸素ボンベ
キャリアホルダー** **ET4D ET4E**
99101-93G00
22,440円【消費税抜き20,400円
(本体価格18,000円+参考取付費2,400円)】
***7** シートカバー、**8** ステッキホルダー、**9** 松葉杖ホルダー、
10 多脚杖ホルダーと同時装着はできません。
*写真の酸素ボンベキャリアは撮影のための小道具です。
酸素ボンベキャリアの形状によっては取り付けができない
場合がございます。

フックに吊り下げてベルトで固定。走行中に脱落しないように正しく固定してください。
フック部分 固定ベルト
A 幅:100mm B 奥行:27mm
地面からフック部分までの高さ:809mm
最大 720mm

取付金具について

12 スペーサーセット(標準)
ET4D ET4E
99000-990ZZ-230
ボルト(直径8mm 長さ40mm)×2
スペーサー×2 ワッシャー×4



1,023円(消費税抜き930円)

取付金具が必要となる用品

8 ステッキホルダー、**9** 松葉杖ホルダー、**10** 多脚杖ホルダー、
11 酸素ボンベキャリアホルダーの取付時に必要です。

[複数の用品を同時装着する場合について]
***8** ステッキホルダー・**9** 松葉杖ホルダー・**10** 多脚杖ホルダーのうち
2つを同時に装着する場合は、スペーサーセット(標準)が2個必要です。

13 バッテリー交換セット **ET4E**

ET4Eの連続走行距離*が19kmから31kmになります。


①バッテリー本体(SC38) 34100-93G00×2個 63,800円(消費税抜き58,000円)
②バッテリー交換キット
バッテリーSC24→SC38交換用 39100-93G01 2,475円(消費税抜き2,250円)
③参考取付費 2,640円(消費税抜き2,400円)

合計 68,915円(消費税抜き62,650円)

*1台につきバッテリー本体(SC38)が2個必要です。1個のみの交換はできません。
※連続走行距離は、JIS T 9208:2016で定められた条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、路面
状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて連続走行距離は異なります。



▲①バッテリー本体(SC38) ▲②バッテリー交換キット



スズキ株式会社